



## Doppelkeilspanner, Gewinde M: M12



### Bestelldaten

Bestellnummer	370010 M12
GTIN	4046368871506
Artikelklasse	37M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
- Platzsparende Mehrfachspannung.

#### Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von runden und flachen Teilen.

### Technische Beschreibung

Spannkraft	15,6 kN
B <sub>2</sub>	38,1 mm
B <sub>1</sub>	30,8 mm
Gewinde M	M12
Maximaler Spreizzug	39,9 mm
H <sub>1</sub>	38,1 mm
Höhe H <sub>2</sub>	19 mm
passend für Innensechskant-SW	10 mm
maximales Anzugsmoment	38,4 Nm
Länge L	47,6 mm

Höhe H	38,6 mm
Breite B	37,3 mm
Produktart	Keilspanner