



## Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 14,2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Artikelklasse	37M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Grundkörper aus Baustahl inklusive Stahlschraube.
- 5-Seitenbearbeitung möglich.
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
- Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

### Technische Beschreibung

D <sub>2</sub> kleinster Spann-Ø	12,2 mm
Außen-Ø D <sub>1</sub>	14,2 mm
Spannkraft	8,5 kN
H	24,9 mm
Außen-Ø D	31,5 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/23,1

H <sub>1</sub>	19 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 6
maximales Anzugsmoment	17 Nm
max. Spannweg	0,33 mm
Toleranz Außen-Ø	h9
Produktart	Spanndorn