

**Garant****Fächerschleifscheibe speed ZA flach, Ø 115 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	565274 120
GTIN	4062406162481
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.**
  - **Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.**
  - **Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
  - **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
  - **Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.**
- speed** - Flache Lamellenanordnung für **hohes Zerspanvolumen** und hohe Standzeit.

**Verwendung:**

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

**Technische Beschreibung**

Formbeschreibung	flach
Körnung	120
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	115 mm

Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 115 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		