

**Garant**
**Fächerschleifscheibe speed ZA flach, Ø 125 mm, Körnung: 80**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	565275 80
GTIN	4062406162511
Artikelklasse	51M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.**
- **Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.**
- **Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
- **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
- **Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.**

**speed** - Flache Lamellenanordnung für **hohes Zerspanvolumen** und hohe Standzeit.

**Verwendung:**

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Körnung	80
Formbeschreibung	flach
Scheiben-Ø	125 mm

Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		