



Schruppschleifscheibe Silver, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 115X7mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 560453 115X7 |
| GTIN | 4054596443730 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheibe **Silver** mit Anteil an **präzisionsgeformtem Keramik Korn** für hohe Abschleifleistung und gute Standzeit. Für **INOX und Stahl**.

Verwendung:

Für Abtragsschleifen und schwere Trennarbeiten geeignet.

Spezifikation:

A36P-BF.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|----------|
| Scheibenbreite | 7 mm |
| Scheiben-Ø | 115 mm |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| Serie | SILVER |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad |
| optimiert für Werkstoff | Stahl |
| optimiert für Werkstoff | INOX |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Produktart | Schruppschleifscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |