

**Trennscheibe Silver, Scheiben-Ø: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563325 125
GTIN	5902658104978
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Trennscheibe Silver mit hoher Schnittleistung und Standzeit. Kornmischung mit

**Präzisionsgeformtem Keramik Korn.**

**Verwendung:**

Für schnelle, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung.

**Spezifikation:**

**A36R-BF.**

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	125 mm
Scheibenbreite	1 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	gerade
Serie	SILVER
für Materialstärken	3 - 5 mm

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		