

Garant**CNC-Transportwagen mit PU-Rädern, Nutzbreite: 627mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	970041 627
GTIN	4062406162702
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (Ø 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (LxBxT 150x452x30 mm).

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

Lackierung:

Chassis und Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	627 mm
Breite	675 mm

maximale Tragfähigkeit	400 kg
Material Rad	PU
Tiefe	800 mm
Rad-Ø	160 mm
Anzahl Trägerschienen (pro Seite)	2
Höhe	1200 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Werkzeugträger (pro Seite)	4
Grundfläche Tiefe	800 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Grundfläche Breite	675 mm
Materialstärke	0,9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

Zubehör

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte 0	970130 0
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK80	970130 HSK80
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK100	970130 HSK100
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI30	970130 VDI30
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK30	970130 SK30
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK50	970130 HSK50
	970130 SK40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK40

970130 HSK40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI20

970130 VDI20

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI40

970130 VDI40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C5

970130 C5

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK50

970130 SK50

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C4

970130 C4

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C8

970130 C8

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK63

970130 HSK63

Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger Breite 627
mm

970110 627

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C6

970130 C6