

Garant**CNC-Transportwagen mit PU-Rädern, Nutzbreite: 452mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	970041 452
GTIN	4062406162696
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (Ø 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (LxBxT 150x452x30 mm).

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

Lackierung:

Chassis und Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Technische Beschreibung

Breite	500 mm
Rad-Ø	160 mm

Material Rad	PU
Tiefe	800 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Höhe	1200 mm
Anzahl Trägerschienen (pro Seite)	2
Grundfläche Tiefe	800 mm
Grundfläche Breite	500 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Nutzbreite	452 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Anzahl Werkzeugträger (pro Seite)	4
Materialstärke	0,9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

Zubehör

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK40	970125 SK40
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C4	970125 C4
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK40	970125 HSK40
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK50	970125 HSK50
Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger Breite 452 mm	970110 452
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK100	970125 HSK100
	970125 C6

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C6

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK80

970125 HSK80

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK63

970125 HSK63

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C5

970125 C5

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK50

970125 SK50

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte 0

970125 0

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI20

970125 VDI20

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK30

970125 SK30

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C8

970125 C8

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI40

970125 VDI40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI30

970125 VDI30