

Garant**CNC-Transportwagen mit Vollgummi-Rädern, Nutzbreite: 452mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	970046 452
GTIN	4062406163112
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (Ø 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (LxBxT 150x452x30 mm).

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und Vollgummi-Rädern.

Lackierung:

Chassis und Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Technische Beschreibung

Anzahl Trägerschienen (pro Seite)	2
Grundfläche Breite	500 mm

Höhe	1200 mm
Nutzbreite	452 mm
Grundfläche Tiefe	800 mm
Tiefe	800 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Werkzeugträger (pro Seite)	4
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Rad-Ø	160 mm
Material Rad	Vollgummi
Breite	500 mm
Materialstärke	0,9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

Zubehör

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK100	970125 HSK100
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI30	970125 VDI30
Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger Breite 452 mm	970110 452
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK50	970125 HSK50
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C5	970125 C5
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK63	970125 HSK63
	970125 C8

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C8

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK40

970125 SK40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK30

970125 SK30

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte SK50

970125 SK50

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK40

970125 HSK40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte HSK80

970125 HSK80

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI20

970125 VDI20

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte 0

970125 0

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte VDI40

970125 VDI40

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C6

970125 C6

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für
Werkzeugschäfte C4

970125 C4