

**Garant****Transportwagen mit PU-Rädern, Nutzbreite mm / Modell: 452/A****Bestelldaten**

Bestellnummer	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Artikelklasse	91L

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles Chassis mit je 2 kugelgelagerten Bock- und (feststellbaren) Lenkrollen (Ø 160 mm). Die Holme werden formschlüssig mit dem Chassis und Schiebegriff verschraubt. Seitenwände im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschiene und Werkzeugträger.

**Lieferumfang:**

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

**Technische Beschreibung**

Höhe	925 mm
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene)	5

Rad-Ø	160 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Grundfläche Breite	500 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Grundfläche Tiefe	800 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Material Rad	PU
Nutzbreite	452 mm
Modell	A
Tiefe	800 mm
Anzahl Trägerschienen (1 Ebene)	3
Breite	500 mm
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

## Zubehör

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK100	970125 HSK100
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK50	970125 HSK50
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK40	970125 SK40
Ablage mit Deckel für System-Transportwagen Breite 452 mm	970175 452
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI20	970125 VDI20
Ablage für System-Transportwagen Breite 452 mm	970170 452
	970125 C4

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C4	
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI30	970125 VDI30
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte 0	970125 0
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C6	970125 C6
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK80	970125 HSK80
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK40	970125 HSK40
Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger Breite 452 mm	970110 452
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI40	970125 VDI40
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C5	970125 C5
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte C8	970125 C8
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK50	970125 SK50
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK30	970125 SK30
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK63	970125 HSK63