

Garant**Trennwand (2 Standsäulen und 3 Lochwände) einseitig, Breite: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	955430 1000
GTIN	4062406163273
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Standsäulen (Stahlrohr 60×40×2 mm) mit Niveaueingleich und **Einhängeschlitzen** an **Vorder-** und **Rückseite** zur Aufnahme von Fachböden etc. Gewindebuchsen an der Innenseite der Standsäulen zur Montage (Schraubmontage) der Lochwände Nr. 928070; 928071.

Lochwände aus Stahlblech □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern.

Verwendung:

Als Raumteiler, Sichtschutz und zur übersichtlichen und flexiblen Werkzeuglagerung.

Lackierung:

Lochwände lichtgrau RAL 7035, Standsäulen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Gewicht	32 kg
Breite	1000 mm
maximale Feldlast	200 kg
Höhe	2125 mm

Lochwand Ausführung	einseitig
Tiefe	660 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Lochwand Aufsteller