

Garant GRIDLINE

CNC-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1025/3**Bestelldaten**

Bestellnummer	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Schrank mit Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. 3-seitiger Abrollrand und **Rillengummimatte**. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladenfronten anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970705.

Technische Beschreibung

Gewicht	144 kg
Schubladen Nutzfläche in G	26×24

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Nutzhöhe	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Breite	750 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Tiefe	700 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	CNC-Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931165 300
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931155 1000
Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X28	951970 30X28
Ablagematte aus Rillengummi Abmessung in G 30X28	951975 30X28