

Garant GRIDLINE

**CNC-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1025/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Schrank mit Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. 3-seitiger Abrollrand und **Rillengummimatte**. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladenfronten anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

**Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970705.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite	650 mm
Nutzhöhe	900 mm

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladen Nutzbreite in G	26
Tiefe	700 mm
Breite	750 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Gewicht	125 kg
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	CNC-Werkzeugschrank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931165 300
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931165 100
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931165 200
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931155 1000
Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X28	951970 30X28
Ablagematte aus Rillengummi Abmessung in G 30X28	951975 30X28