

Garant GRIDLINE

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen, mit Vollblech-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: VDI30



Bestelldaten

Bestellnummer	971301 VDI30
GTIN	4062406163686
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Werkzeugaufnahmen	171
Gewicht	146 kg
Tiefe	500 mm
Achsabstand A	71 mm
Höhe	2000 mm
Breite	1000 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Anzahl Querträger	9
Aufnahmeschienen	9 Paar
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Produktart	CNC-Schrank

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ VDI30	947390 VDI30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20
	971570 VDI30

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/
Abteilleite 40G für Werkzeugschäfte VDI30
