

Garant GRIDLINE

## CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen, mit Sichtfenster-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: C6



### Bestelldaten

Bestellnummer	971303 C6
GTIN	4062406163983
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

#### Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Anzahl Werkzeugaufnahmen	135
Breite	1000 mm
Gewicht	146 kg
Achsabstand A	75 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Aufnahmeschienen	9 Paar
Anzahl Querträger	9
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Produktart	CNC-Schrank

## Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ C6	947390 C6
Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteillbreite 40G für Werkzeugschäfte C6	971570 C6
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11