

Garant GRIDLINE

## CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen, mit Rollladen, für Werkzeugschäfte: VDI30



### Bestelldaten

Bestellnummer	971309 VDI30
GTIN	4062406164096
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

**Mit Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen, nicht farblich konfigurierbar.**

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

#### Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	171
Tiefe in G	20
Höhe	2000 mm
Breite in G	40
Gewicht	146 kg
Breite	1000 mm
Achsabstand A	71 mm
Anzahl Querträger	9
Aufnahmeschienen	9 Paar
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank-Fronten	Rollladen
Produktart	CNC-Schrank

## Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ VDI30	947390 VDI30
Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteillbreite 40G für Werkzeugschäfte VDI30	971570 VDI30
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20