

Garant GRIDLINE

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen, mit Rollladen, für Werkzeugschäfte: HSK80



Bestelldaten

Bestellnummer	971309 HSK80
GTIN	4062406164386
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Mit Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen, nicht farblich konfigurierbar.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Achsabstand A	104 mm
Gewicht	146 kg
Höhe	2000 mm
Breite	1000 mm
Tiefe	500 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	72
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Aufnahmeschienen	9 Paar
Anzahl Querträger	9
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank-Fronten	Rollladen
Produktart	CNC-Schrank

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ HSK80	947390 HSK80
Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteillbreite 40G für Werkzeugschäfte HSK80	971570 HSK80
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20