

Garant GRIDLINE

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen, mit Vollblech-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: VDI40



Bestelldaten

Bestellnummer	971341 VDI40
GTIN	4062406164454
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Werkzeugaufnahmen	102
Achsabstand A	75 mm
Höhe	2000 mm
Breite	1000 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	126 kg
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Aufnahmeschienen	2 Paar
Anzahl Querträger	6
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Produktart	CNC-Schrank

Zubehör

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleuchte 40G für Werkzeugschäfte VDI40	971570 VDI40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20
Kunststoffeinsatz Typ VDI40	947390 VDI40
	940501 2000

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm
