

Garant GRIDLINE

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen, mit Sichtfenster-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: HSK63



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 971343 HSK63 |
| GTIN | 4062406164676 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|--|
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Achsabstand A | 78 mm |
| Gewicht | 126 kg |
| Anzahl Werkzeugaufnahmen | 78 |
| Tiefe | 500 mm |
| Breite in G | 40 |
| Tiefe in G | 20 |
| Aufnahmeschienen | 2 Paar |
| Anzahl Querträger | 6 |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür |
| Produktart | CNC-Schrank |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteibreite 40G für Werkzeugschäfte HSK63 | 971570 HSK63 |
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm | 940501 2000 |
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Kunststoffeinsatz Typ HSK63 | 947390 HSK63 |
| | 971525 20 |

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für
Schranktiefe in G 20
