

Garant GRIDLINE

CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Vollblech-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: HSK40



Bestelldaten

Bestellnummer	971451 HSK40
GTIN	4062406164959
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Aufnahmeschienen	2 Paar
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Anzahl Querträger	8
Breite in G	40
Breite	1000 mm
Gewicht	115 kg
Tiefe in G	28
Höhe	2000 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	176
Achsabstand A	63 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Produktart	CNC-Großraumschrank

Zubehör

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteillbreite 40G für Werkzeugschäfte HSK40	971570 HSK40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28
Kunststoffeinsatz Typ HSK40	947390 HSK40

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm

940501 2000