

Garant GRIDLINE

CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Vollblech-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: VDI40



Bestelldaten

Bestellnummer	971451 VDI40
GTIN	4062406164904
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Achsabstand A	75 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Tiefe	700 mm
Gewicht	115 kg
Anzahl Querträger	8
Tiefe in G	28
Anzahl Werkzeugaufnahmen	136
Höhe	2000 mm
Aufnahmeschienen	2 Paar
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Produktart	CNC-Großraumschrank

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ VDI40	947390 VDI40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28
	971570 VDI40

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/
Abteilleite 40G für Werkzeugschäfte VDI40

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11