

Garant GRIDLINE

CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Vollblech-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: HSK80



Bestelldaten

Bestellnummer	971451 HSK80
GTIN	4062406164980
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	40
Anzahl Querträger	8
Achsabstand A	104 mm
Aufnahmeschienen	2 Paar
Gewicht	115 kg
Anzahl Werkzeugaufnahmen	64
Nutzhöhe	1845 mm
Tiefe in G	28
Tiefe	700 mm
Höhe	2000 mm
Breite	1000 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Produktart	CNC-Großraumschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Kunststoffeinsatz Typ HSK80	947390 HSK80
Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 40G für Werkzeugschäfte HSK80	971570 HSK80
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm

940501 2000