

Garant **GRIDLINE**

CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Vollblech-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: VDI30



Bestelldaten

Bestellnummer	971451 VDI30
GTIN	4062406164898
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Querträger	8
Breite	1000 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	152
Breite in G	40
Aufnahmeschienen	2 Paar
Tiefe	700 mm
Gewicht	115 kg
Achsabstand A	71 mm
Tiefe in G	28
Höhe	2000 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Produktart	CNC-Großraumschrank

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ VDI30	947390 VDI30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/Abteilleuchte 40G für Werkzeugschäfte VDI30	971570 VDI30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für
Schrantiefe in G 28

971525 28