

Garant GRIDLINE

## CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Vollblech-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: HSK50



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 971451 HSK50  |
| GTIN          | 4062406164966 |
| Artikelklasse | 9GI           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

#### Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Breite in G                        | 40   |
| Breite                             | 1000 mm  |
| Achsabstand A                      | 71 mm  |
| Höhe                               | 2000 mm  |
| Gewicht                            | 115 kg   |
| Anzahl Querträger                  | 8  |
| Aufnahmeschienen                   | 2 Paar   |
| Tiefe                              | 700 mm   |
| Nutzhöhe                           | 1845 mm  |
| Tiefe in G                         | 28   |
| Anzahl Werkzeugaufnahmen           | 168  |
| Materialstärke                     | 0,9 mm   |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg  |
| Türöffnungswinkel                  | 250 Grad   |
| Höhenverstellung im Raster         | 25 mm  |
| Stiftzylinderschloss               | modularer Steckesatz   |
| Farbauswahl                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart                     | Basisschrank   |
| Schrank-Fronten                    | Vollblech-Flügeltür  |
| Produktart                         | CNC-Großraumschrank  |

## Zubehör

|   |              |
|---|--------------|
| Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28                   | 971525 28    |
| Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/Abteillbreite 40G für Werkzeugschäfte HSK50 | 971570 HSK50 |
| Kunststoffeinsatz Typ HSK50   | 947390 HSK50 |
|   | 940501 2000  |

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke  
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11