

Garant GRIDLINE

## CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Sichtfenster-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: HSK40



### Bestelldaten

Bestellnummer	971453 HSK40
GTIN	4062406165109
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

#### Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Aufnahmeschienen	2 Paar
Nutzhöhe	1845 mm
Breite	1000 mm
Achsabstand A	63 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	28
Anzahl Werkzeugaufnahmen	176
Breite in G	40
Anzahl Querträger	8
Tiefe	700 mm
Gewicht	115 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Produktart	CNC-Großraumschrank

## Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ HSK40	947390 HSK40
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/  
Abteilleite 40G für Werkzeugschäfte HSK40

---

971570 HSK40