

Garant GRIDLINE

## CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Sichtfenster-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: C6



### Bestelldaten

Bestellnummer	971453 C6
GTIN	4062406165086
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

#### Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Breite in G	40
Achsabstand A	75 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	120
Breite	1000 mm
Tiefe in G	28
Gewicht	115 kg
Anzahl Querträger	8
Aufnahmeschienen	2 Paar
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Produktart	CNC-Großraumschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28
Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/Abteillbreite 40G für Werkzeugschäfte C6	971570 C6

Kunststoffeinsatz Typ C6	947390 C6
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11