

Garant GRIDLINE

CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Sichtfenster-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: HSK63



Bestelldaten

Bestellnummer	971453 HSK63
GTIN	4062406165123
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Werkzeugaufnahmen	104
Nutzhöhe	1845 mm
Aufnahmeschienen	2 Paar
Breite	1000 mm
Höhe	2000 mm
Anzahl Querträger	8
Gewicht	115 kg
Tiefe in G	28
Tiefe	700 mm
Achsabstand A	78 mm
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Produktart	CNC-Großraumschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Kunststoffeinsatz Typ HSK63	947390 HSK63
Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/Abteilleuchte 40G für Werkzeugschäfte HSK63	971570 HSK63

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für
Schrantiefe in G 28

971525 28