

Garant GRIDLINE

CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Sichtfenster-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: HSK80



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 971453 HSK80 |
| GTIN | 4062406165130 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942573 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|--|
| Anzahl Werkzeugaufnahmen | 64 |
| Nutzhöhe | 1845 mm |
| Anzahl Querträger | 8 |
| Tiefe in G | 28 |
| Gewicht | 115 kg |
| Breite in G | 40 |
| Höhe | 2000 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Aufnahmeschienen | 2 Paar |
| Breite | 1000 mm |
| Achsabstand A | 104 mm |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür |
| Produktart | CNC-Großraumschrank |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm | 940501 2000 |
| Kunststoffeinsatz Typ HSK80 | 947390 HSK80 |
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/Abteilleite 40G für Werkzeugschäfte HSK80 | 971570 HSK80 |

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für
Schrantiefe in G 28

971525 28