

Garant GRIDLINE

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 30G, für Werkzeugschäfte: SK40



Bestelldaten

Bestellnummer	971560 SK40
GTIN	4062406165185
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Passend für:

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 30G (Schränke mit Breite 60G besitzen 2 Abteile mit je 30G).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Achsabstand A	76 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	11
Höhe	54 mm
für Werkzeugschäfte	SK 40
Tiefe	135 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Trägersystem

Zubehör

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28
Kunststoffeinsatz Typ SK40	947390 SK40
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20