

Garant GRIDLINE

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 30G, für Werkzeugschäfte: HSK40



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 971560 HSK40 |
| GTIN | 4062406165277 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung

Passend für:

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 30G (Schränke mit Breite 60G besitzen 2 Abteile mit je 30G).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--|
| Achsabstand A | 63 mm |
| Tiefe | 135 mm |
| Anzahl Werkzeugaufnahmen | 17 |
| Höhe | 54 mm |
| für Werkzeugschäfte | HSK 40 |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | CNC-Trägersystem |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Kunststoffeinsatz Typ HSK40 | 947390 HSK40 |
| Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28 | 971525 28 |
| Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20 | 971525 20 |