

Garant GRIDLINE

## Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 30G, für Werkzeugschäfte: C5



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 971560 C5     |
| GTIN          | 4062406165246 |
| Artikelklasse | 9GI           |

### Beschreibung

**Passend für:**

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 30G (Schränke mit Breite 60G besitzen 2 Abteile mit je 30G).

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

### Technische Beschreibung

|   |  |
|---|--|
| Anzahl Werkzeugaufnahmen  | 7  |
| für Werkzeugschäfte   | C5   |
| Tiefe   | 135 mm   |
| Höhe  | 54 mm  |
| Achsabstand A   | 97 mm  |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg   |
| Farbauswahl   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart  | CNC-Trägersystem   |

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Kunststoffeinsatz Typ C5  | 947390 C5 |
| Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28 | 971525 28 |
| Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20 | 971525 20 |