

Garant GRIDLINE

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 40G, für Werkzeugschäfte: C4



Bestelldaten

Bestellnummer	971570 C4
GTIN	4062406165383
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Passend für:

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 40G (Schränke mit Breite 80G besitzen 2 Abteile mit je 40G).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Anzahl Werkzeugaufnahmen	9
für Werkzeugschäfte	C4
Achsabstand A	97 mm
Tiefe	135 mm
Höhe	54 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Trägersystem

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ C4	947390 C4
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28