

Garant GRIDLINE

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 40G, für Werkzeugschäfte: SK30



Bestelldaten

Bestellnummer	971570 SK30
GTIN	4062406165321
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Passend für:

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 40G (Schränke mit Breite 80G besitzen 2 Abteile mit je 40G).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Tiefe	135 mm
für Werkzeugschäfte	SK 30
Anzahl Werkzeugaufnahmen	20
Höhe	54 mm
Achsabstand A	72 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Trägersystem

Zubehör

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für
Schranktiefe in G 20

971525 20

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für
Schranktiefe in G 28

971525 28

Kunststoffeinsatz Typ SK30

947390 SK30