

Garant GRIDLINE

## Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 40G, für Werkzeugschäfte: C8



### Bestelldaten

Bestellnummer	971570 C8
GTIN	4062406165413
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

**Passend für:**

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 40G (Schränke mit Breite 80G besitzen 2 Abteile mit je 40G).

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

### Technische Beschreibung

Tiefe	135 mm
für Werkzeugschäfte	C8
Anzahl Werkzeugaufnahmen	8
Höhe	54 mm
Achsabstand A	104 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Trägersystem

### Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ C8	947390 C8
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20