


Garant GRIDLINE

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 40G, für Werkzeugschäfte: HSK100



Bestelldaten

Bestellnummer	971570 HSK100
GTIN	4062406165468
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Passend für:

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 40G (Schränke mit Breite 80G besitzen 2 Abteile mit je 40G).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Höhe	54 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	7
Tiefe	135 mm
für Werkzeugschäfte	HSK 100
Achsabstand A	116 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Trägersystem

Zubehör

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20
Kunststoffeinsatz Typ HSK100	947390 HSK100
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28