

Garant GRIDLINE

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 40G, für Werkzeugschäfte: VDI40



Bestelldaten

Bestellnummer	971570 VDI40
GTIN	4062406165376
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Passend für:

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 40G (Schränke mit Breite 80G besitzen 2 Abteile mit je 40G).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Höhe	54 mm
Achsabstand A	75 mm
Tiefe	135 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	17
für Werkzeugschäfte	VDI 40
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Trägersystem

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ VDI40	947390 VDI40
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20
Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 28	971525 28