


Garant GRIDLINE

## Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilleite 40G, für Werkzeugschäfte: VDI30



### Bestelldaten

Bestellnummer	971570 VDI30
GTIN	4062406165369
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

**Passend für:**

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.

Schrank-/ Abteilleite 40G (Schränke mit Breite 80G besitzen 2 Abteile mit je 40G).

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

### Technische Beschreibung

Achsabstand A	71 mm
für Werkzeugschäfte	VDI 30
Tiefe	135 mm
Höhe	54 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	19
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Trägersystem

### Zubehör

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für  
Schranktiefe in G 20

971525 20

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für  
Schranktiefe in G 28

971525 28

Kunststoffeinsatz Typ VDI30

947390 VDI30