

Garant GRIDLINE

**Vertikalschrank, Tiefe 28G, 2 bodengeführte Auszüge, Höhe: 2000 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	971605 2000
GTIN	4062406165482
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Vertikalschrank in 30×28G mit bodengeführten Auszügen. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Bei Auszügen der Breite 330 mm passen 2 Träger nebeneinander. Vertikalschränke können nur bei **absolut geraden Böden** aufgestellt werden!

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 30

Tiefe in G: 28

Vertikalauszug Schubladen Breite: 330 mm

**Technische Beschreibung**

Vertikalauszug Nutzbreite	323 mm
Breite	750 mm
Tiefe	700 mm
Gewicht	259 kg
Vertikalauszug Schubladen Breite	330 mm
Vertikalauszug Nutztiefe	627 mm
Höhe	2000 mm
Breite in G	30
Tiefe in G	28
Vertikalauszug Nutzhöhe	1750 mm
Materialstärke	1,2 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	600 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	2400 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Schwerlast-Vertikalschrank