

Garant GRIDLINE

## Vertikalschrank bodengeführte Auszüge bestückt mit Werkzeugaufnahmen, für Werkzeugschäfte: HSK63



### Bestelldaten

Bestellnummer	971655 HSK63
GTIN	4062406165635
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vertikalschrank in 30×28G mit bodengeführten Auszügen. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Bei Auszügen der Breite 330 mm passen 2 Träger nebeneinander. Vertikalschränke können nur bei **absolut geraden Böden** aufgestellt werden!

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 30

Tiefe in G: 28

Vertikalauszug Schubladen Breite: 160 mm

## Technische Beschreibung

für Werkzeugschäfte	HSK 63
Gewicht	310 kg
Vertikalauszug Schubladen Breite	160 mm
Breite	750 mm
Anzahl Auszüge	4
Anzahl Werkzeugaufnahmen	336
Höhe	2000 mm
Anzahl Werkzeugträger Nr. 970130	24
Achsabstand A	76 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe	1750 mm
Breite in E	36E
Tiefe	700 mm
Tiefe in G	28
Breite in G	30
Materialstärke	1,2 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	600 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	2400 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Schwerlast-Vertikalschrank

## Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ HSK63	947390 HSK63
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK63	970130 HSK63

