

**ROLLER****Kettenrohrspannstock Anaconda WB, Spannweite für Rohre bis: 6Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	868650 6
GTIN	4044942127612
Artikelklasse	84B

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuster Kettenrohrspannstock zur Befestigung auf einer Werkbank. Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.

- **Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Grundplatte mit integriertem Kettenrohrspannstock, Rohrauflage, Biegevorrichtung.**
- **Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.**
- **Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.**
- **Zur Befestigung auf einer Werkbank – bitte die Traglast der Werkbank beachten.**

**Verwendung:**

Sicheres Spannen von 1/8 Zoll – 6 Zoll (10 – 165 mm) Rohren und Vollmaterial.

**Hinweis:**

Verstellbarer Materialständer Nr. 919904 und Werkbänke ab Nr. 921001 finden Sie im Katalog Betriebseinrichtungen.

**Technische Beschreibung**

Spannweite	10 - 165 mm
Spannweite Rohre von – bis	1/8 - 6 Zoll
Gewicht	21 kg
Produktart	Rohrschraubstock