

Garant GRIDLINE

ESD-Arbeitsplatte, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	972160 1000
GTIN	4062406166953
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Trägerplatte aus 50 mm **volumenleitfähiger** Spanplatte. Oberbelag aus **leitfähigem** HPL-Schichtstoff EGB 0,8 mm. Unterseite mit Gegenzug aus weißem Schichtstoff. Umlaufend 3 mm **ABS-Umleimer antistatisch**.

Hinweis:

Zentrale Bohrung für Erdungsbaustein Nr. 972827 Gr. INT2W an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Muss separat bestellt werden.

ESD-Arbeitsplatte darf nur mit ESD-Fußteilen und ESD-Knotenblechen verwendet werden.

Technische Beschreibung

Erdung	zentral, an Unterseite Arbeitsplatte
Belag Arbeitsplatte	HPL-Schichtstoff leitfähig
Material Arbeitsplatte	Spanplatte volumenleitfähig
Länge	1000 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	lichtgrau RAL 7035
ESD-Ausstattung	ja
Stärke	51,6 mm
Belag-Stärke	0,8 mm
Plattenlänge	1000 mm
volumenleitfähiger Kern	ja
Deckschicht leitfähig	ja
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD

Produktnameattribut	Tiefe 750 mm
Tiefe	750 mm
Produktart	Werkbankplatte