

Garant GRIDLINE

**ESD-Gehäuse 16G mit Schubladen fahrbar, 12×20G, Höhe Gehäuse mm/
Anzahl Schubladen: 500/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Mit je zwei kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) Ø 125 mm mit abriebfesten, **leitfähigen Rädern**. Schubladen mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr. 972010 – 972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150 – 972195.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50; 75; 100; 200

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Technische Beschreibung

Höhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Laufbelag spurlos	ja
ComfortClose	nein
mit Abrollrand	ja
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Schubladen	4
Gewicht	54 kg
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Nutzhöhe	425 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	425 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Tiefe	650 mm
Breite	400 mm
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Nutzhöhe für Schubladen	425 mm
Materialstärke	1 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen- Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	972036 100
ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen- Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 50 mm	972036 50
ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen- Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	972036 75
ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen- Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	972036 200
ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladenfahrbar Höhe Gehäuse 500 mm	972032 500
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21