

Garant GRIDLINE

**ESD-Gehäuse 16G mit Schubladen fahrbar, 12×20G, Höhe Gehäuse mm/  
Anzahl Schubladen: 500/5mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 972022 500/5  |
| GTIN          | 4062406166946 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Mit je zwei kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) Ø 125 mm mit abriebfesten, **leitfähigen Rädern**. Schubladen mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports.

**Verwendung:**

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr. 972010 – 972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150 – 972195.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75; 75; 75; 75; 125

**Lackierung:**

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

**Technische Beschreibung**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Breite  | 400 mm               |
| Nutzhöhe  | 425 mm               |
| Laufbelag spurlos                               | ja                   |
| Schubladen Nutzfläche in G                      | 12×20                |
| Schubladen Nutztiefe                            | 500 mm               |
| maximale Tragfähigkeit                          | 250 kg               |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit            | 75 kg                |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar          | ja                   |
| Schubladen Nutzbreite                           | 300 mm               |
| ComfortClose                                    | nein                 |
| Höhe  | 700 mm               |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe                      | 425 mm               |
| Schubladen Nutztiefe in G                       | 20                   |
| Schubladen Nutzbreite in G                      | 12                   |
| Gewicht   | 60 kg                |
| Schubladen Einzelentriegelung<br>mit Abrollrand | Einhand<br>ja        |
| Anzahl Schubladen                               | 5                    |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse           | 2                    |
| Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse               | 2                    |
| Tiefe   | 650 mm               |
| Ausführung                                      | fahrbar              |
| Ausführung                                      | mit Schubladen       |
| Nutzhöhe für Schubladen                         | 425 mm               |
| Materialstärke                                  | 1 mm                 |
| Stiftzylinderschloss                            | modularer Steckesatz |
| elektrostatische Eigenschaft                    | EGB/ESD              |
| Produktnamensattribut                           | 12×20G               |
| Produktart                                      | Montagewagen         |

---

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen-<br>Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm  | 972036 75   |
| ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen-<br>Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 972036 125  |
| ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit<br>Schubladenfahrbar Höhe Gehäuse 500 mm       | 972032 500  |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21   | 914227 KO21 |