

Garant GRIDLINE

## ESD-Arbeitsplatte, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	972160 1500
GTIN	4062406166960
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

Trägerplatte aus 50 mm **volumenleitfähiger** Spanplatte. Oberbelag aus **leitfähigem** HPL-Schichtstoff EGB 0,8 mm. Unterseite mit Gegenzug aus weißem Schichtstoff. Umlaufend 3 mm **ABS-Umleimer antistatisch. Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.**

#### Hinweis:

Zentrale Bohrung für Erdungsbaustein Nr. 972827 Gr. INT2W an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Muss separat bestellt werden.

ESD-Arbeitsplatte darf nur mit ESD-Fußteilen und ESD-Knotenblechen verwendet werden.

### Technische Beschreibung

ESD-Ausstattung	ja
volumenleitfähiger Kern	ja
Stärke	51,6 mm
Verstärkungsprofil innenliegend in Arbeitsplatte	30×30×3 mm
Belag-Stärke	0,8 mm
Belag Arbeitsplatte	HPL-Schichtstoff leitfähig
Material Arbeitsplatte	Spanplatte volumenleitfähig
Länge	1500 mm
Plattenlänge	1500 mm
Deckschicht leitfähig	ja
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	lichtgrau RAL 7035
Erdung	zentral, an Unterseite Arbeitsplatte

elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	Tiefe 750 mm
Tiefe	750 mm
Produktart	Werkbankplatte