

Garant GRIDLINE

ESD-Fußteil, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972180 800
GTIN	4062406166984
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabelführungen - ermöglichen eine einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 972195 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Alle Kunststoffteile sind nicht ESD-leitfähig. Keine Erdung über Fußteile möglich.

Technische Beschreibung

passend für Plattentiefe	750 mm
Höhe	800 mm
Breite	50 mm
Tiefe	700 mm

Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Fußteil