

Garant GRIDLINE

**ESD-Fußteil inkl. manuelle Höhenverstellung, Höhe: 900 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972185 900
GTIN	4062406167455
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabelführungen - ermöglichen eine einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

**Höhenverstellung 150 mm.****Lackierung:**

Standardmäßig lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 972195 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Alle Kunststoffteile sind nicht ESD-leitfähig. Keine Erdung über Fußteile möglich.

elektrische Isolierung: EGB/ESD

Höhenverstellbereich: 900 - 1050 mm

Breite: 50 mm

Tiefe: 700 mm

passend für Plattentiefe: 750 mm

**Technische Beschreibung**

Höhenverstellbereich	900 - 1050 mm
Breite	50 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Tiefe	700 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
elektrische Isolierung	EGB/ESD
Produktart	Fußteil höhenverstellbar für Werkbank