

Garant GRIDLINE

ESD-Materialwagen, Höhe: 1300mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972060 1300
GTIN	4062406167103
Artikelklasse	9GW

Beschreibung**Ausführung:**

Rahmen und Aufbau aus Vierkant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachböden, Schiene mit Behälter bestückt, etc. in der Größe 1000 mm. **Gewindebuchsen** an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 TPE-Lenkrollen mit Feststellbremse, **Ø 125 mm** mit grauen abriebfesten **leitfähigen Rädern**.

Verwendung:

Bestückung mit Ablageböden, Schiene mit Behälter und Lochwänden der Gr. 1000 möglich.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Technische Beschreibung

Gewicht	32 kg
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Höhe	1300 mm

Tiefe	700 mm
Breite	1000 mm
Nutzhöhe	970 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
maximale Tragfähigkeit	200 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung im Raster	50 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Materialwagen