

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel mit ESD-Belag, Länge: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972010 1000
GTIN	4062406167004
Artikelklasse	9GW

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation mLevel, ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische, manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit. **Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch**. Zentraler Erdungspunkt an der Unterseite der Arbeitsplatte. Keine Erdung über Fußteile.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.

Technische Beschreibung

Gewicht	60 kg
Höhenverstellung stufenlos	nein
Belag Arbeitsplatte	HPL-Schichtstoff leitfähig
Modell	mLevel
Breite	1000 mm
Tiefe	800 mm
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	nein

Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	750 - 1000 mm
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Material Arbeitsplatte	ESD-Arbeitsplatte
Belag-Stärke	0,8 mm
Serie	Workstation
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellung Arbeitsplatz	750-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Arbeitstisch