

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel mit ESD-Belag, Länge: 1500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	972013 1500
GTIN	4062406167042
Artikelklasse	9GW

Beschreibung

Ausführung:

Workstation eLevel, ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1. Elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Durch Betätigung wird die **Höhe des gesamten Arbeitsplatzes** angepasst. **Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch.** Zentraler Erdungspunkt an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Keine Erdung über Fußteile. **Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.**

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 972019 verwenden (Quetschgefahr).**

Technische Beschreibung

Material Arbeitsplatte	ESD-Arbeitsplatte
Höhenverstellung stufenlos	ja
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm

Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	lichtgrau RAL 7035
Belag-Stärke	0,8 mm
Breite	1500 mm
Tiefe	800 mm
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Belag Arbeitsplatte	HPL-Schichtstoff leitfähig
Serie	Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Gewicht	80 kg
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Modell	eLevel
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Arbeitstisch