

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel mit ESD-Belag, Länge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972010 2000
GTIN	4062406167028
Artikelklasse	9GW

**Beschreibung****Ausführung:**

**Workstation mLevel, ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1**, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische, manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit. **Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch**. Zentraler Erdungspunkt an der Unterseite der Arbeitsplatte. Keine Erdung über Fußteile. **Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.**

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.

**Technische Beschreibung**

Belag-Stärke	0,8 mm
Gewicht	80 kg
Modell	mLevel
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	nein
Breite	2000 mm
Tiefe	800 mm

Höhenverstellung stufenlos	nein
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	750 - 1000 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	lichtgrau RAL 7035
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Material Arbeitsplatte	ESD-Arbeitsplatte
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Belag Arbeitsplatte	HPL-Schichtstoff leitfähig
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Serie	Workstation
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	750-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Arbeitstisch